


## Технология замера москитной сетки

На рисунке показано, как произвести замер рамочной москитной сетки под стандартные крепления, которые могут быть Z – образными пластиковыми или металлическими.



Чтобы произвести замер, откройте ту створку окна, на которую хотите установить москитную сетку. Высуньте руку и подвигайте её вправо-влево. В данном случае рука коснется краёв оконной рамы. Этот размер и будет световым проёмом москитной сетки. Измерьте таким образом ширину и высоту и, добавив к полученным размерам по 50 мм, вы получите непосредственные размеры москитной сетки. Итак, если световой проем, к примеру, составляет 400x1300 мм, то размеры москитной сетки будут равны 450\*1350 мм